

## FUENTE DE HIELO



## FUENTE DE HIELO

### CARACTERISTICAS:

- Productor de hielo en escamas para contraste térmico de la piel en combinación con sauna, baño de vapor y terma.
- Acabados exteriores en acero inoxidable. Descarga de hielo por la parte inferior de la máquina.
- Capacidad de generación : 320 Kg / 24h. Ininterrumpidamente. Calculo realizado sobre 15 ° C de temperatura de agua y 20° C temperatura ambiente. - Potencia 760 W.
- Medidas: 535 m/m de ancho, 660 m/m de profundidad y 690 m/m de altura. Peso 49 kg
- Equipada para su instalación, con filtro de sedimentos, regulador de presión, Tubos para conexión a red de agua y desagües, cable para conexión eléctrica de 100 cm.
- Indicadores luminosos para control de: Tensión de red eléctrica, Conducto interior lleno, Falta de suministro de agua, Retardo a la conexión, Exceso de temperatura del evaporador.
  
- Límites de funcionamiento: MÍN MÁX
- Temperatura ambiente 10°C 40°C
- Temperatura de agua 5°C 35°C
- Presión de agua 1 bar 5 bars

### INSTALACION:

- Esta máquina necesita revisiones periódicas de mantenimiento y engrase, cada 1500 horas de funcionamiento. Por lo cual deben de estar ubicadas en lugares con la ventilación adecuada y en lugar accesible y con facilidad para poder retirar la máquina de su alojamiento.
- Se suministra un manual en el cual se indican las operaciones de mantenimiento y los puntos de engrase necesarios.

## **POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES:**

- 001987 Pantalla frontal para tapar conducto , cuando se instala en la pared trasera
- 001718 Tubo para caída vertical de hielo inox pulido 400 Longitud X84 de diámetro
- 001719 Tubo para caída vertical de hielo inox pulido 800 Longitud X84 de diámetro
- 20022 Sonda para control de nivel del hielo
  
- 20650 Recipiente cuadrado para acumulación del hielo.
- 20651 Recipiente cuadrado para acumulación del hielo con tubo sonda.
- 20652 Recipiente circular para acumulación del hielo.
- 20654 Recipiente circular para acumulación del hielo con tubo sonda.
  
- 20297 Iluminación superior de prismas poligonales f/ óptica
- 21029 Cromoterapia 1 apliques de led : Rojo , Azul , Verde y Blanco
- 21030 Cromoterapia 2 apliques de led : Rojo , Azul , Verde y Blanco
- 20232 Cromoterapia cielo estrellado 28 puntas
  
- 20526 Kilómetros desplazamiento montaje fuente de hielo
- 20527 Montaje de la maquinaria para la fuente de hielo
- 20528 Montaje del recipiente de la fuente de hielo.

**Ejemplo de modelo : MAQUINA TROCEADORA DE HIELO MF-56 WS 600KG. (INBECA)**

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT.